

**NSK**  
Create it

**get it!**

NSK Kampanjetilbud

1 SEPTEMBER TIL 31 DESEMBER 2024



## Nyhet VarioSurg 4

“ **96 % av alle tannleger vil fortsette å bruke NSK hånd- og vinkelstykker\* er du en av dem?** ”

\*Undersøkelse sponset av Nakanishi Inc. utført av INTAGE Healthcare Inc. Juli 2023

**Ti-Max Z**  
Få opptil **50 % rabatt** på verdens kraftigste turbiner og vinkelstykker



**TAKE IT FOR A SPIN!**

# Turbiner/Vinkelstykker

## Ti-Max Z

Opplev den enestående skjærekraften til bransjens ledende 44W turbin. Gjør zirkoniumoksid lett å fjerne, reduserer stoltid og minimerer ubehag for pasienten.

**PRISNEDSETTELSE PÅ HELE Z-SERIEN  
SKAFF DINE FAVORITTER TIL EN LAVERE PRIS!**



MODELL Z890L

**11.600 NOK\***  
22.000-NOK\*



MODELL Z990L

**11.600 NOK\***  
22.000-NOK\*



MODELL Z micro

**14.800 NOK\***  
21.000-NOK\*

Finnes også for KaVo® MULTIflex® LUX-kobling (KL), Sirona® hurtigkobling (SL) og W&H® Roto Quick®-kobling (WL)

## Uslåelig kraft

### Ti-Max Z Turbin Z990 / Z890

### Verdens Kraftigste Turbin 44W\*

\*Z990L, Lufttrykk ved 0,42 Mpa

- Uslåelig kraft! **44 W**
- Quickstop
- Dynamic Power System gjør turbinen utrolig effektiv, noe som korter ned arbeidstiden
- Duragrip, antiskli og ripebestandig
- Titan
- 4-punkts vannspray
- Meget lavt lyd- og vibrasjonsnivå



Mer informasjon



**KAMPANJE**

**Kjøp 5 instrumenter av Z-serien**

# Turbiner/Vinkelstykker

## Ti-Max Z VINKELSTYKKER

PRISNEDSETTELSE PÅ HELE Z-SERIEN  
SKAFF DINE FAVORITTER TIL EN LAVERE PRIS!



Instrumentene i Z-serien er optimalt utformet for å gi deg enda bedre tilgang og sikt.

Med ultra-minihoder og de smaleste halsene noensinne, når du frem til behandlingsområder hvor det ellers er vanskelig å komme til. Lydnivået er lavest mulig, og vibrasjonene er knapt merkbare. Z-serien er laget i titan og overflatebehandlet med NSK Duracoat.



Optisk 1:1  
MODELL Z25L  
• 1:1 Direktedrift

9.900 NOK\*  
15.600 NOK\*



Optisk 1:5  
MODELL Z95L  
• 1:5 Økning

14.900 NOK\*  
23.600 NOK\*



Optisk 1:4,2  
MODELL Z45L  
• 1:4,2 Økning

15.900 NOK\*  
24.600 NOK\*




## PÅ TIDE Å BYTTE



Se hvor effektivt NSK vinkelstykker reduserer aerosol inne på klinikken.

### Mindre aerosol, mindre risiko



Kun vann



Vann og sprayluft

### Lett å bytte mellom spray på/av



Raskt og enkelt å bytte mellom vann og spray.

NSK har oppfunnet en ny måte å redusere aerosoldannelse i roterende instrument. Ingen annen produsent av roterende instrument tilbyr denne praktiske og effektive funksjonen. Sprayluften bidrar til å danne aerosoler inne i og rundt pasienten. Vinkelstykket produserer mye mindre aerosoler sammenlignet med turbiner, og ved å slå av luftsprayen i disse instrumentene genereres enda mindre aerosol. Dette betyr at risikoen for smitte og infeksjoner reduseres betydelig.

# og få en **Sonos Move 2!**



# Turbiner/Vinkelstykker

## S-Max M

TURBIN 26W

NSKs advancede serie tilbyr kvalitetsinstrumenter med solide interne komponenter. Turbinene har en slank design med smalere grep, som gjør det lettere for brukeren å nå helt frem til jeksler. I alle produkter inngår NSKs push button chuck for enkelt og sikkert borbytte uten behov for verktøy. Instrumentene når en effekt på hele 26 W, samtidig som vibrasjons- og lydnivået er lavt. Hoveddelen i S-Max-serien er laget i rustfritt stål, den sandblåste overflatebehandlingen gir et sikkert grep.



MODELL M900L

**9.500 NOK\***  
13.100 NOK\*



MODELL M800L

**9.500 NOK\***  
13.100 NOK\*

Finnes også for KaVo®MULTiflex® LUX-kobling (KL), Sirona® hurtigkobling (SL) og W&H® Roto Quick®-kobling (WL)

## S-Max M

VINKELSTYKKER

S-Max er driftssikker, har høy yteevne og svært solide interne komponenter. Slank design. Chucksystemet gjør det lett og trygt å bytte bor. M95-, M25- og M15-vinkelstykker er tilgjengelige både med og uten lys; M65 finnes bare uten lys.



Optisk 1:5

MODELL M95L  
• 1:5 Økning

**12.000 NOK\***  
15.600 NOK\*



Optisk 1:1

MODELL M25L  
• 1:1 Direktdrift

**8.600 NOK\***  
11.100 NOK\*



Optisk 1:1

MODELL M65L  
• 1:1 Direktdrift

**7.000 NOK\***  
9.100 NOK\*



Non optic 4:1

MODELL FX57m  
• 4:1 Redusering

**3.900 NOK\***  
4.900 NOK\*

## Ti-Max X55 (IPR)

Et IPR-vinkelstykke er et vinkelstykke for interproksimal reduksjon (IPR) av tenner. Det er utformet for å fjerne minimale mengder tannmateriale fra sideflatene av tennene, hovedsakelig mellom tennene, for å skape plass og korrigere tennenes posisjon. IPR-vinkelstykket muliggjør nøyaktig og kontrollert tannjustering ved å fjerne små mengder emalje. Det er en viktig komponent innen ortodontisk behandling, spesielt ved bruk av bøyler eller andre tannreguleringsmetoder, for å oppnå ønsket tannposisjon og en harmonisk bittjustering.



Non optic 4:1

MODELL Ti-Max X55  
• 4:1 Redusering

**8.500 NOK\***  
10.625 NOK\*

Finns også med lys (optisk) Ti-Max X55L

## KAMPANJE

Kjøp 5 instrumenter av M-serien og få en **Sonos Era 100!**



# Oral hygiene

## Varios Combi Pro

KOMPLETT LØSNING MED SCALER OG AIRPOLISH FOR BÅDE SUPRA- OG SUBGINGIVALE BEHANDLINGER

3-I-1  
ULTRALYD MED SKÅNSOM  
I-PIEZOTEKNOLOGI OG AIRPOLISH

Varios Combi Pro Startpakke Inneholder:

- Kontrollenhet
- Ultralydscalerkit inkl. LED-håndstykke
- Supragingivalt pulverkit
- Flerfunksjonell fotpedal
- G4-, G8- og G16-spiss
- Annet tilbehør

MODELL **Varios Combi Pro**

**75.000 NOK\***  
90.000 NOK\*



QR-kode til kurstilbud



### VERDIPAKKE P4+C

**Varios Combi Pro**  
med ultralyd- og pulverkit  
for supragingival bruk



+ Perio-kit  
(Supra- og subgingival Airpolishing)



+ Et ekstra ultralydhåndstykke  
**Varios2 LUX HP**



+ iCart Prophy



**109.000 NOK\***  
139.000 NOK\*

SPAR **30.000 NOK\***



Jeg bruker Varios Combi Pro daglig i behandling av periodontale og peri- implantære sykdommer. Utvalget av type spisser er godt og tilpasses den individuelle behandling. Airpolish i samme enhet som ultralydscaler. Frekvens og mengde pulver er lett å justere. Lett håndterbart og godt verktøy

**Heidi Andersen**

Tannlege MNTF og spesialist i periodonti  
Tannlegene i Concordiabygget



# Oral hygiene

## Prophy-Mate neo

AIRPOLISH HANDY TIL SUPRAGINGIVALT BRUK

Prophy-Mate neo er utstyrt med en kobling som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



### VERDIPAKKE P1

#### Prophy-Mate neo



+ Et ekstra Prophy-Mate neo-håndstykke



#### FLASH pearl

+ 4 x 300g  
(Kalsiumbasert rengjøringspulver)



**17.500 NOK\***

21.200 NOK\*

SPAR **3.700 NOK\***

## Perio-Mate

AIRPOLISH HANDY TIL SUPRA- OG SUBGINGIVALT BRUK



Perio-Mate er utstyrt med et kobling som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



### VERDIPAKKE P2

#### Perio-Mate



+ Et ekstra Perio-Mate håndstykke



#### Perio Mate-pulver

+ 2 x 160g  
(Glycinbasert pulver)



**19.900 NOK\***

24.300 NOK\*

SPAR **4.400 NOK\***

### VERDIPAKKE P3

### KOMBINERT SPAREPAKKE P1 og P2

**Prophy-Mate neo + Perio-Mate**

**35.000 NOK\***

45.500 NOK\*

SPAR **10.500 NOK\***

# Oral hygiene

## Perio-Mate Powder

SUPRA- OG SUBGINGIVALT PULVER



- Gjennomsnittlig pulverpartikkeldiameter er 23 µm
- Pulveret er glycinbasert
- Brukes supra- og subgingival
- Vannoppløselig for å forhindre subgingival retensjon

MODELL Perio-Mate Powder  
• 2 x 160g

**1.090 NOK\***  
000

## FLASH pearl

SUPRAGINGIVALT PULVER



FLASH pearl er et kalsiumpulver med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 54 µm for supragingival bruk. Den sfæriske formen på pulvergranulene minimerer sannsynligheten for skade på tenner og bløtvev samtidig som du fjerner plakk og misfarginger raskt og effektivt. Pulveret er ikke saltbasert, noe som gir en mer behagelig pasientopplevelse med tanke på smak og at det svir mindre i slimhinnen. Pulverets egenskaper gjør også at du minimerer risikoen for tetting av dine handys eller bordmaskiner.

MODELL FLASH pearl  
• 4 x 300g

**1.350 NOK\***  
000

## Scalerspisser

80 SPISSER FOR ALLE INDIKASJONER

Komplett utvalg  
av spisser



Tillegg: Kombinøkkel REF:Z221076

### SCALING



G1-E



G2-E



G3-E



G6-E

**950 NOK\***  
000-NOK\*

### PERIO



P21R-E



P21L-E



P25R-E




P25L-E



P20-E

**1.290 NOK\***  
000-NOK\*



**KAMPANJE**

**Kjøp 6 spisser, betal for 5!**

## Surgic Pro2

Kraftig og pålitelig med flere nye egenskaper:

- Lettere og mindre motordel
- Enkel innstilling og overblikk av verdier via stor skjerm
- Ny teknologi med farge-LED gir en naturligere fargegjengivelse enn hvit LED
- Trådløse koblinger via bluetooth til fotkontroll, Osseo100(+) og iPads
- Med iPad tilkoblet kan verdiene overvåkes i sanntid og lagres.
- Enheten kan også kobles trådløst til VarioSurg3 og 4.



### MODELL Surgic Pro2 OPT

Komplett maskin med:

- Trådløs fotpedal
- Motor med Lys
- Implantatvinkelstykke X-SG20L (20:1) med Lys.

**61.000 NOK\***

83.000 NOK\*

SPAR **22.000 NOK\***

### VERDIPAKKE S7-B

#### Surgic Pro2 OPT

- + Et ekstra vinkelstykke **X-SG20L** (20:1)
- + Kirurgisk optisk håndstykke **X-SG65L** m. L. (1:1)

**75.000 NOK\***

104.000 NOK\*

SPAR **29.000 NOK\***



## IMPLANTATER OG KIRURGISK BEHANDLING TIL ET NYTT NIVÅ

Funksjonalitet, sikkerhet og trådløs tilkobling. Disse tre punktene er der den nye Surgic Pro2 gjør en forskjell. NSKs kirurgiske mikromotor presenterer en ekstraordinær innovasjon. Designet for å gi tannlegen den beste enheten og nyte den mest effektive, sikre og komfortable arbeidsopplevelsen. Det er mange grunner til å velge Surgic Pro2.



1 Forbedret funksjonalitet takket være den nye og mer kompakte motoren. Tyngdepunktet nærmere hodet på vinkelstykket gir mer komfort og mindre tretthet. Maksimal presisjon i dreiemomentet. NSKs avanserte AHC-kalibreringssystem gir maksimal sikkerhet ved implantatplassering.



2 Følsom og sikker skjerm takket være den nye flate skjermen som er lett å rengjøre. Den intelligente berøringsskjermen er designet for å reagere selv når man bruker operasjonshansker.



3 For å gjøre det mulig å se blod og tannkjøtt som om de var i naturlig lys, og dermed gi bedre synlighet under hvert inngrep samtidig som minimal varme genereres.



4 Takket være den nye irrigasjonspumpen, som gir jevn irrigasjonsstrøm samtidig som den passer perfekt til enhetens kompakte design.



5 NSKs avanserte AHC-kalibreringssystem gir maksimal sikkerhet ved plassering.



6 For å forbedre beslutningstakingen ved implantatbelastning. Spesielt viktig ved direkte belastning eller for pasienter med høy risiko.



7 For flere enheter som VarioSurg3 og 4, Osseo100+, trådløs kontrollpedal og iPad for å vesentlig forbedre omfanget av kirurgiske behandlinger.



8 400 gram lettere enn den forrige modellen. Funksjoner inkluderer valg av irrigasjonsstrøm, programvalg, rotasjonsretning og rotasjonshastighet. Pedalen kan også tilpasses hver tannleges preferanser.



## kirurgi og implantat hånd- og vinkelstykker



Optisk 1:1

MODELL X-SG25L  
• 1:1 Direktedrift

**11.500 NOK\***  
14.400-NOK\*



Optisk 20:1

MODELL X-SG20L  
• 20:1 Redusering  
• Inkl. sprayclip

**16.900 NOK\***  
20.600-NOK\*



Optisk 1:3

MODELL X-SG93L  
• 1:3 Økning

**16.000 NOK\***  
21.500-NOK\*



Optisk 1:3

MODELL Z-SG45L  
• 1:3 Økning

**16.300 NOK\***  
21.200-NOK\*



Non optic 20:1

MODELL SG20  
• 20:1 Redusering

**11.900 NOK\***  
14.600-NOK\*



Optisk 1:1

MODELL X-SG65L  
• 1:1 Direktedrift  
• Inkl. sprayclip

**13.900 NOK\***  
16.375-NOK\*



Non optic 1:1

MODELL SGS-ES  
• 1:1 Direktedrift  
• Inkl. sprayclip

**6.900 NOK\***  
8.900-NOK\*



Non optic 1:1

MODELL SGA-ES  
• 1:1 Direktedrift  
• Inkl. sprayclip

**9.500 NOK\***  
11.250-NOK\*

# Kirurgi

## Nyhet VarioSurg 4


KRAFTIG PIEZO KIRURGISK ULTRALYDSYSTEM MED LED



MODELL **VarioSurg4**  
Komplett maskin inkl. Basic H-S-  
kit og steriliseringskassett

**74.000 NOK\***  
102.000NOK\*

- Smart og intuitiv kontrollpanel
- Burst Mode med tre ulike frekvensnivåer
- Kraftfullt håndstykke med supertynt design
- Justerbar lysintensitet
- Ett bredt og allsidig sortiment av spisser
- Spisser - Produkter fra NSK:s presisjonsproduksjon
- Stille og smidig vannpumpe
- Koblet till en trådløs fotkontroll
- Link mellom Surgic Pro2 og VarioSurg 4



- med doble LED-lys

### Inkluderer:

- Basis H-S spisskit og steriliseringskassett



LES MER



VED KJØP AV VARIOSURG4 FÅR DU DETTE PIEZOKURSET PÅ KJØPET!

## NSK ACADEMY KURS



## EKSTRAKSJONER MED PIEZOKIRURGI

**5.900 NOK\***

Lær deg å mestre den nyeste teknikken innenfor tannkirurgi med piezoteknologi. Piezokirurgi er en innovativ/alternativ metode for tannleger og kirurger som arbeider med tannkirurgi. De største fordelene med piezoteknologi er at det er trygt å bruke, mer skånsomt og presist enn den konvensjonelle teknikken.



9 mai 2025 i Göteborg, Sverige.  
Foreleserj Jan Gudmundson




Kurs i piezokirurgi holdes kontinuerlig  
Göteborg.

Mer informasjon  
og påmelding



## Surgic Pro2 × VarioSurg 4

TO ENHETER. ÉN LØSNING. UBEGRENSET POTENSIAL.



Kobling mellom Surgic Pro2 og VarioSurg 4



VarioSurg 4 har innebygd Bluetooth®-funksjonalitet som gjør det enkelt å koble den til det kirurgiske mikromotorsystemet Surgic Pro2. Dette gjør det mulig å bruke begge enhetene med én enkelt trådløs fotkontroll. Bytt enkelt mellom de to systemene og sørg for en smidig og effektiv arbeidsflyt.

### KAMPANJEPAKKE SV

#### \*Surgic Pro2

komplett maskin med LED inkl. optisk vinkelstykke X-SG20L (20:1)

+ Optisk vinkelstykke X-SG20L (20:1)

+ Kirurgisk handstykke (optisk) X-SG65L (1:1)

#### VarioSurg 4 non-FT

+ Komplett maskin uten fotpedal inkl. Basic H-S-kit og steriliseringskasset

+ Trådløs fotpedal

+ iCart Duo inkl. Link-kabel

**169.000 NOK\***

233.000 NOK\*

SPAR **64.000 NOK\***



## Spisser for Piezokirurgi



MODELL H-SG1



MODELL SG7D



MODELL SG16A



MODELL SG15B



MODELL SG17



MODELL SG11



MODELL SG15D

Be om den komplette katalogen fra din NSK-representant. Eller oppdag hele utvalget av spisser ved å skanne denne QR-koden:



[www.norway.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery/](http://www.norway.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery/)

# Kirurgi

## Osseo 100

ENHET FOR MÅLING AV OSSEOINTEGRASJON

Osseo 100 måler implantatets stabilitet og osseointegrasjon slik at det blir lettere for tannlegen å avgjøre når implantatet skal belastes.

Dette er spesielt viktig ved bruk av protokoller med kortere behandlingstid og under behandling av høyrisikopasienter (f.eks. diabetes, røykere, kreftpasienter). Osseo 100 måler implantatstabilitet enkelt ved hjelp av tre trinn. Målingen skjer ved hjelp av en Multipeg3 (tilgjengelig for de fleste implantatsystemer).

MODELL **Osseo 100**

**34.000 NOK\***  
42.000 NOK\*



Klart på bare 3 steg.  
Se på videoklippet  
for å lære mer.



Osseo 100 er et trådløst, enkelt verktøy som optimaliserer mine implantatbehandlinger. Objektive målinger av osseointegrasjonen forenkler beslutningen om når implantatet kan belastes. Jeg bruker også verdiene for kommunikasjon med kollegaer og pasienter.

**Daniel Barhado**  
Tannlege på DB Dental, Stockholm



## MulTipeg™

**490 NOK\***  
690 NOK\*



Skann QR-koden for å se hvilke MulTipegs som er tilgjengelige for ulike implantatsystemer og modeller.



Gjenbrukbar MulTipeg™

- For alle større implantatsystem
- Skånsom mot vevet, holdbar titan
- Kan autoklaveres 20 ganger
- Optimal plattformtilpasning ISQ Standard Calibrated



## iSD900

TRÅDLØS PROTETIKKSKRUTREKKER.  
MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparende pga. automatisk momenttrekking av festeskruer på distanse- og implantatnivå.
- Fungerer med de fleste implantatsystemer
- Torquekalibrering(TCS)
- Justerbar momentbegrensning mellom 10 og 40 Ncm
- 3 hastigheter(15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spake
- Tydelig LCD-display
- Lader og oppladbare batterier

MODELL **iSD900**

**23.900 NOK\***  
29.800 NOK\*



# Mobil tannbehandling

## VIVA ace

MOBILT TANNBEHANDLINGSSYSTEM

Vekt: kun 8,5 kg!

VIVA ace er utstyrt på følgende måte:

- Børsteløs LED-mikromotor NLX plus med Endo-funksjoner
- Multifunksjonell ultralydscaler Varios 170 med LED
- 3-veissprøyte uten lys
- Spytt suger
- Stor kontrollskjerm

MODELL VIVA ace

**167.000 NOK\***  
~~200.000 NOK\*~~



## Dentalone

MOBILT TANNBEHANDLING

Dentalone er utstyrt på følgende måte:

- Børsteløs NLX nano mikromotor med LED
- Multifunksjonell ultralydscaler Varios 170 med LED
- 3-veis sprøyte med LED
- Spytt suger
- Stor, bakgrunnsbelyst kontrollskjerm
- Instrumentholder med automatisk valgfunksjon
- Fotpedal

MODELL Dentalone

**190.000 NOK\***  
~~232.000 NOK\*~~

Det som tidligere var en liten trillevogn, er nå blitt til en komplett, fullt utstyrt tannbehandlingsenhet. Det spiller ingen rolle om den brukes på sykehjem, på skoler eller for humanitære formål – Dentalone er lett å flytte på og blir til en behagelig, brukervennlig tannbehandlingsenhet i løpet av sekunder.



## VIVA MATE G5

BÆRBAR, TRÅDLØS MIKROMOTOR  
MED BELYSNING FOR MOBILT BRUK

Trådløs

Denne mobile mikromotoren/enheten kan brukes hvor som helst takket være de sterke batteriene som er helt uavhengige av nettkobling i opptil 2 timer. Med et rotasjonsspekter på 3000 til 30 000 rpm kan den brukes i alle typer bruksområder innen tannbehandling når den brukes med riktig håndstykke eller vinkelstykke.



MODELL Viva Mate G5 Set

**26.000 NOK\***  
~~31.000 NOK\*~~

# Hygiene og vedlikehold

## iCare+

AUTOMATISK SYSTEM FOR RENGJØRING, DESINFISERING OG SMØRING AV INSTRUMENTER

Alt du trenger for perfekt rengjøring, smøring og desinfeksjon av hånd- og vinkelstykker. iCare+ rengjør, desinfiserer og smører 4 instrumenter.

### MODELL C2

- Inkludert 2 adaptere for hånd-/vinkelstykker.

**89.000 NOK\***  
105.000 NOK\*

### MODELL C3

- Inkludert 3 adaptere for hånd-/vinkelstykker.

**89.000 NOK\***  
105.000 NOK\*



# Labprodukter

## ULTIMATE XL

BØRSTELØS MIKROMOTOR

- 1 000–50 000 rpm
- Lett, ergonomisk håndstykke
- Enestående, smidig drift
- Patentert støvbeskyttelsesmekanisme
- Automatisk hastighetskontroll
- Autokjøringsfunksjon



LABMOTOR MED EKSTRA HØYT DREIEMOMENT 8,7 Ncm

Knemodell

Fotmodell

Bordmodell

Tårnmodell

**25.900 NOK\***  
32.400 NOK\*

LABMOTOR MED SMALERE HÅNDTAK 6,0 Ncm

Knemodell

Fotmodell

Bordmodell

Tårnmodell

**21.900 NOK\***  
27.400 NOK\*

# Endodonti

## iPex II

APEXLOCATOR

- Nøyte måling av rotkanalen ved hjelp av smartlogic technology
- Fungerer under alle forhold, inkludert tørre, våte og blodige kanaler

MODELL iPex II

**10.900 NOK\***  
13.000 NOK\*



## NSK's Serviceavdeling er der for deg



Våre serviceteknikere er alle eksperter på NSK's produkter, og holder til på NSK Nordics hovedkontor i Gøteborg

Hos NSK Nordic har vi utviklet og raffinert service av NSK's produkter for å være en naturlig forlengelse av produktkjeden. Reparasjoner utføres av erfarne NSK-teknikere som kun bruker originale deler. Vårt mål: se til at alle tannklinikker kan dra nytte av våre instrumenters effektivitet, livslengde og presisjon.

Å sende ditt instrument till NSK har aldri vært enklere!  
Bestill din servicepose her.



<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/no/nsk-kundservice/>

Email: [service@nsk-nordic.com](mailto:service@nsk-nordic.com)  
Behøver du mer informasjon om våre servicepriser?  
Kontakt vår kundeservice på +46 31 202024.

VI TILBYR LOKAL SERVICE OG SUPPORT!

## KONTAKT

### SALG OG SUPPORT



SALG

**Mirnes Dinarevic**

Tlf: 92 21 40 63

Email: mirnes.dinarevic@nsk-nordic.com




FAGANSVARLIG NORDEN

**Linda Kjølstadmyr**

Tlf: 92 99 37 99

Email: linda.kjolstadmyr@nsk-nordic.com




Ønsker du et skreddersydd tilbud,  
så er det bare å kontakte en av våre  
representanter.


Ved kjøp av NSK produkter fra våre offisielle distributører har vi særdeles gode servicemuligheter ved vårt servicesenter. Samtlige priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift. Våre tilbud gjelder ikke i kombinasjon med avtalepriser eller andre rabatter. Kampanjen gjelder til og med 31. desember 2024. Med reservasjon for eventuelle feil/trykkfeil eller forandringer.

STAY INFORMED, STAY CONNECTED!

FØLG OSS PÅ:



Prenumerera på  
vårt nyhetsbrev!



@nsknordic



@nsk-nordic



@nsknordic



@nskdentaleurope